

品番：EA851SR-3A

品名：180W 電気のかぎり



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0841ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ASK-1001
電源	AC100V・180W	電流	2.0A
切断能力	庭木(径):45mm 木材(厚さ):40mm 塩ビパイプ(径):120mm 軟鋼材(厚さ):3.5mm	ストローク長	10mm
ストローク数	0~4500spm	サイズ	333×61×126mm
重量	1.2kg	コード長	2m
材質	PAその他金属	付属品	ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、 レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
替カーボンブラシ	EA813RA-5	取付可能な先端工具	通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの

二重絶縁

ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット

木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き

家庭から出る粗大ゴミを小さく“かさ”を減らすことも可能

カットする物に合わせて刃物を付け替え。
電気の力が手の動きをアシスト。

各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。

代替品



品番 EA851SR-21A

コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.