

品番：EA851X

品名：30cm 角度付丸鋸定規



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,860円(税抜) / 5,346円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,860円(税抜) / 5,346円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/03 13:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|--|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73160 |
| 定規長 | 300mm | 角度精度 | 90°において300mmにつき1mm以下 |
| 本体サイズ | 465×142×20mm | 材質 | 本体:ステンレス、アルミ ガイド面:ステンレス ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 |
| 重量 | 630g | 付属品 | 捨て木1本 |
| 用途 | ・電気丸ノコで板材に角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 | | |

角度自由自在

丸鋸の切断時の角度切りが簡単です。

頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。

邪魔にならないためのネジです。

ツマミやすい起こせるネジです。

変形しにくい立体構造突き当て部です。

軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。

端部は材料を傷つけない保護キャップ付です。

スライダー用溝付です。別売のスライダーを使えば電気丸ノコをガイドの溝にのせることでブレずに切断できます。

裏返しても使えます。

ガイド面はステンレス細板付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.