


品番：EA851X-21

品名：丸鋸用角度切り定規



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,400円(税抜) / 9,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,400円(税抜) / 9,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 11:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0858ページ | | |



カタログ訂正 25/10/31 目盛:(誤)15°~165°→(正)30°~150°(No.56, No.57 1253)

仕様

| | | | |
|-------|------------------|----|--|
| メーカー | TJMデザイン (Tajlma) | 型番 | FG-SLD2037 |
| 有効切断長 | 200~370mm | 目盛 | 30°~150° |
| 全長 | 465mm | 精度 | 200mmで±0.7mm以内 |
| 重量 | 395g | 材質 | 本体:ステンレス・アルミ 固定ネジ:真鍮、ABS樹脂 滑り止め:ゴム |

衝撃に強く曲がりにくい高剛性アルミパイプ材採用

ガイドスライド構造で、より長い切断が可能です。

手前にスライドさせれば、45°以下の鋭角切りや角材の切り始めも安定です。

45度・90度・135度の主要3角度にカチッと止まるクリック機構

厚い9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレにくいです。

捨て木取り付け機能搭載

角度・勾配両目盛付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.