

品番：EA851X-31A

品名：30cm 丸鋸ガイド定規



販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73542
サイズ(mm)	460×275×20	ガイド長	300mm
重量	292g	材質	竿・結合部: ステンレス 突き当て: アルミ・UHPEテープ 保護キャップ: ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー・止ネジ(プレ防止金具部): ポリアセタール樹脂
突き当て高さ	薄板モード: 15mm 細切モード: 9mm	用途	・電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 ・電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断する時のガイド定規に。

30cm併用目盛

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。

9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。

脱落しないプレ防止金具を採用しました。左右へのプレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。

竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。

突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。

突き当て面やレバーが破損しても簡単に交換ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.