

品番：EA851X-48

品名：100cm 丸鋸ガイド(高精度)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



スライダー溝付



### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73123
サイズ(mm)	1217×345×73mm(畳んだ時:巾100mm)	ガイド長	1000mm
直角精度	±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))	重量	1280g
材質	本体:アルミ、ガイド面:ステンレス、保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂、ツマミネジ:ステンレス・真ちゅう、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂	目盛	1000m
竿サイズ	1217×100×7mm	角度調整範囲	75~135°
寸勾配調整範囲	左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)	突き当て高さ	15mm
用途	・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。		

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。

畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。

ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。

突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。

角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。

スライダ(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。

ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。

材料を保護する保護キャップ付です。

ガイド面はステンレス細板付です。

新設計のハンドル板と突き当てにより強度をアップし、しっかり固定できる角度固定ツマミとカシメ加工を採用しました。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.