

品番 : EA851YA-4

品名 : AC100V/55W マイクロフライステーブル・マシンバイスセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 51,600円(税抜)／56,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,600円(税抜)／56,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 21:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0877ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|--------|---|
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27120 ※ESCOオリジナルセット |
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 55W | 回転数 | 8000～17000rpm(無段電子コントロール付) |
| サイズ | 130(W)×230(D)×370(H)mm(マイクロ・クロステーブル含まず) | 重量 | 6.2kg(マイクロ・クロステーブル含まず) |
| 材質 | 本体ベース・ヘッド部:アルミダイキャスト 支柱:アルミ マイクロ・クロステーブル:アルミ マシンバイスPM40:鉄 | 付属品 | 専用エンドミルφ1.0・2.0・3.0mm各1本 コレットチャックφ2.35・3.0mm各1個 L型レンチ 防塵メガネ マシンバイスPM40、マシンバイス用L型レンチ、マシンバイス固定用ネジー式 |
| バイス口幅 | 46mm | バイス開口幅 | 34mm |
| バイス口金高さ | 12mm | | |
| 細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブルです。 | | | |
| 精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細やかな作業が可能! | | | |
| 無段電子コントロール付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.