

品番 : EA851YC

品名 : 260mm 卓上型スライド式丸鋸



販売価格	156,700円(税抜)／172,370円(税込)		
カタログ価格	156,700円(税抜)／172,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C10FSH
電源	AC100V・1330W	回転数	3800rpm
刃径	260mm	穴径	25.4mm
切断能力(高さ×幅)	90°:88×312mm、 91×300mm 45°:88×218mm、91×200mm	コード長	5m
サイズ	530×1050×615(H)mm	重量	19.5kg

本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付

テーブル回転式

使用可能刃径	235~260mm	付属品	φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ
替カーボンブラシ	EA813HH-1		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.