品番: EA851YE-2B

品名:165mm 卓上型スライド式電動丸鋸



販売価格	138,400円 (税抜)/152,240円(税込)				
カタログ価 格	138,400円(税抜)/152,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/03 22:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0843ページ				











仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C6RSHD(K)
用途	木材の切断(角度切断に最適)	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1050W	モーター	単相直巻整流子モーター
回転数	4,200rpm	刃径	165mm(外径:155~165mm取付可 能)
穴径	20mm	切断能力(高さ×幅)	90°:46×245mm/55×210mm(当 て板幅20mm) 45°:46×165mm/55×140mm(当 て板幅15mm)
最大切断寸法	サブ画像参照	コード	2心、4.5m
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	LEDライト	白色LED
角度切断範囲	左:0~45°、右:0~57°	傾斜切断範囲	左·右:0~45°
角度ストッパ位置	左右0°、15°、22.5°、30°、45°	複合(角度+傾斜)切断 範囲	角度 左45°~右45°+左傾斜 0~45°、 角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°
すえ付け寸法	220(W)×242(D)mm	サイズ	405(W)×670(D)×465(H)mm
重量	10.0kg	材質	アルミダイキャスト・樹脂
付属品	φ 165mmチップソー(黒鯱)、ダスト	替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-4

	バッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組		ストップカーボン:EA813HH-14			
レーザーマーカー付						
二重絶縁						
電子制御						
モートル傾斜						
テーブル回転式						
ブレーキ・ライト付						
ポジティブストップ搭載						
モーター起動時の反動軽減	咸					
木っ端巻き込み防止用ガー	-ド付					
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。						
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能						
トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。						
接触予防装置型式検定合 ※接触予防装置は労働安	格品 全衛生規則に基づく構造規格の型式検定で	合格品です。				

株式会社エスコ

2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.