

品番 : EA851YK-2

品名 : φ190mm 卓上型電動丸鋸



販売価格	81,500円(税抜)／89,650円(税込)		
カタログ価格	81,500円(税抜)／89,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C7FC
電源	AC100V・1050W	回転数	4000rpm
刃径	190mm	穴径	20mm
使用可能刃径	210~216mm	切断能力(高さ×幅)	90°:61×70mm 45°:61×50mm 左傾斜:38×105mm 右傾斜:12×105mm
コード長	5m	サイズ	420mm×550mm×498mm
重量	7.8kg	付属品	ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現

105mm幅間柱の一発切断可能

両傾斜切断で作業効率向上

二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モータル傾斜式

替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14		
----------	------------------------------------	--	--

チップソー別売

代替品



品番 EA851YF  
コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.