

品番：EA851YP-2

品名：190mm 卓上型スライド式丸鋸



販売価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜) / 60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0859ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ATSS192
刃径	190mm	穴径	20mm
重量	10.5kg	回転数	5000rpm
切断能力	(テーブル回転0°傾斜左45°) 38×220mm、 (テーブル回転0°直角) 51×220mm、 (テーブル回転左右45°傾斜左45°) 38×152mm、 (テーブル回転左右45°直角) 51×152mm	定格電流	11.6A
電源	AC100V	消費電力	1100W
コード長	1.8m	サイズ	420×750×480(H)mm
付属品	190mmチップソー、集じん袋、スパナ、縮付ハンドル、クランプ		

扱いやすいベーシックモデル

墨線の合わせが簡単、レーザーマーカ-

鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付

軽量で持ち運びに便利

代替品

	<p>品番 EA851YK-2</p> <p>コメント メカ違い。仕様をご確認ください</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.