品番: EA851Z-10A

品名:82mm 電気かんな



販売価格	<b>13,800円</b> (税抜)/15,180円(税込)					
カタログ価 格	13,800円(税抜)/15,180円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/05 14:35現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0860ページ					











## 仕様

メーカー	京セラ	型番	ML-83S
電源	AC100V·450W	最大切削幅	82mm
回転数	16,000rpm	最大切込深さ	0~1mm
替カーボンブラシ	EA813RA-13	定格電流	4.7A
サイズ	309×164×164mm	コード長	2m
重量	2.3kg	付属品	82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、 刃先調節ゲージ、プラスドライバー、 ボックススパナ
二重絶縁、ブレーキ付			

刃を守る定盤リスト機構

0.1mm刻みでの切削深さ調整

両面使用ができる替刃式

木材の平削り、面取り、相ジャクリに

## 株式会社エスコ