

品番：EA851ZD-1

品名：82mm 電気かんな



販売価格	28,500円(税抜)／ 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜)／31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/17 08:51現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	P20SF(SC)
電源	AC100V	消費電力	600W
電流	6.3A	最大切削幅	82mm
最大切削深さ	0～2.6mm	回転数	17000回/分
用途	木材の切削	コード長	2心 2.5m
かんな刃	替刃式(刃幅:82mm)	本体サイズ	296×166×164(H)mm
重量	2.5Kg(コード除く)	付属品	ボックススパナ、セットゲージ(替刃用)、予備替刃×2枚
二重絶縁、ブレーキ			
コード出口切替フック付 フックによりコードの向きを変えることができます。			
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14		

代替品

品番	EA851ZE-1
コメント	充電式 仕様確認してください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.