

品番 : EA851ZE-1

品名 : DC18.0V/82mm 電動かんな(充電式)



販売価格	34,700円(税抜)／38,170円(税込)		
カタログ価格	34,700円(税抜)／38,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	P18DSL(NN)
最大切削幅	82mm	最大切削深さ	2mm
回転数	16,000rpm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約25分
本体サイズ	166×332×160(H)mm	重量	3.4kg
付属品	ボックススパナ セットゲージ 替刃式かんな刃(2枚)	※注意※	バッテリー・充電器は別売です。

クラストップの切削深さ

ブレーキ付

トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。

電池残量表示機能付(本体)

握りやすいソフトグリップ

滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。

刃物と部材の接触を防ぐスタンド付

本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。

ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)

ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。
さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。
(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)

ガイドの取付けが可能(別売)

ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じやくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.