

品番 : EA852B-1

品名 :  $\phi 258 \times 2.6 \times 25.4\text{mm}$  ダイヤモンドカッター



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 01:23現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



#### 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LC-EH10
商品名	青いイナヅマEH	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断
最大回転数	4900rpm	外径	258mm
刃厚	2.6mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm

セグメントタイプ

電動機種専用に開発したレーザーターボ型

低トルクでもあざやかな切れ味

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.