

品番：EA852B-2

品名：φ311x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター



販売価格	29,700円(税抜) / 32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜) / 32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LC-EH12(25.4)
商品名	青いイナヅマEH	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断
最大回転数	4900rpm	外径	311mm
刃厚	2.6mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
セグメントタイプ			
電動機種専用開発したレーザーターボ型			
低トルクでもあざやかな切れ味			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.