品番: EA852B-41

品名: φ307x2.8x30.5mm ダイヤモンドカッター



販売価格	30,500円(税抜)/33,550円(税込)				
カタログ価格	30,500円(税抜)/33,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 07:59現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1014ページ				







仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LC-GX12		
商品名	赤いイナヅマGX	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次 製品の切断		
最大回転数	6300rpm	外径	307mm		
刃厚	2.8mm	チップ高さ	6.0mm		
内径	30.5mm	付属リング	20/22/25.4mm		
切れ味を重視したセグメントタイプ					

エンジン機種に最適な条件で切断可能

レーザーターボ型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.