

品番：EA852B-41

品名：φ307x2.8x30.5mm ダイヤモンドカッター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,700円(税抜) / 32,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,700円(税抜) / 32,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 01:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0976ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|------------|-------|--------------------------|
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | LC-GX12 |
| 商品名 | 赤いイナヅマGX | 用途 | 鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断 |
| 最大回転数 | 6300rpm | 外径 | 307mm |
| 刃厚 | 2.8mm | チップ高さ | 6.0mm |
| 内径 | 30.5mm | 付属リング | 20/22/25.4mm |
| 切れ味を重視したセグメントタイプ | | | |
| エンジン機種に最適な条件で切断可能 | | | |
| レーザーターボ型 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.