

品番：EA852B-42

品名：φ354x3.0x30.5mm ダイヤモンドカッター



販売価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
カタログ価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1014ページ		



#### 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LC-GX14
商品名	赤いイナヅマGX	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品の切断
最大回転数	5300rpm	外径	354mm
刃厚	3.0mm	チップ高さ	6.0mm
内径	30.5mm	付属リング	20/22/25.4mm
切れ味を重視したセグメントタイプ			
エンジン機種に最適な条件で切断可能			
レーザーターボ型			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.