

品番 : EA853BA-1

品名 : AC100V/1200W 手押かんな



販売価格	74,500円(税抜) / 81,950円(税込)		
カタログ価格	74,500円(税抜) / 81,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/11 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AHL6A
材質	樹脂	台サイズ	710×156mm テーブルまでの高さ:203mm
サイズ	710×302×260(H)mm	刃幅	155mm
重量	13kg	最大切削幅	155mm
切削材厚さ	0~2.5mm	回転数	16,000rpm
電源	AC100V・1200W	電流	13A
消費電力	1200W	コード長	5m
付属品	155mmかんな刃(本体取付)×2、刃先調節ゲージ、ボックススパナ(9mm)、(+) ドライバ、プッシュブロック		
二重絶縁			
替カーボンブラシ	EA813RA-22		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

