

品番：EA854BA-3A

品名：AC100V/700W ジグソー



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0827ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CJ90VST2
ストローク数	850~3000spm	ストローク長	26mm
切断能力	木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm	傾斜切断角度	左右0~45°
サイズ	215×72×199(H)mm	重量	2.2kg(ブレード・コード除く)
電源	AC100V・700W	電流	7.4A
コード長	2.5m	最小切断半径	25mm(ガイドなし)
材質	ABS樹脂	付属品	仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース

Tシャンク

ブレードは工具なしで簡単に取替え可能です。

二重絶縁、無段変速

曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持

切断スピードアップでスピーディーな作業

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

