

品番：EA854BH-2

品名：AC100V/720W 無段変速ジグソー



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0827ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CJ110MV
電源	AC100V	消費電力	720W
能力	木材:110mm、軟鋼材:10mm	ストローク数	850~3000rpm(50/60Hz)
ストローク長	26mm	最小切断半径	25mm
傾斜切断角度	左右 0~45°	コード	2心 2.5m
サイズ	246×206mm	重量	2.2kg
付属品	仕上用ブレード、刃口板、六角レンチ、ケース	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16

振動を抑えたスムーズな切断

刃先を照らすLEDライト付

Tシャンク、ブレード交換にツール不要

切断効率の良い新オービタル機構搭載

本体二重絶縁構造、フィードバック制御

無段変速、オービタル機構、集塵機取付可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.