

品番：EA854BM-1

品名：変速付ジグソー



販売価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
カタログ価格	51,000円(税抜) / 56,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0827ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CJ160V
切断能力	木材:135mm、軟鋼板:10mm	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	800W	電流	8.4A
シャンク形状	Tシャンク	ストローク数	800~2,800spm
ストローク長	26mm	傾斜切断角度	左右0~45度
全長	249mm	サイズ	75(W)×205(H)mm
コード長	2心・2.5m	付属品	ブレード: 木工用・鉄鋼用×各1種類、 六角棒レンチ(4mm)、 刃口板、サブベース、 チップカバー、ダストコレクタ

プラスチックケース付

木材および鋼板の切断にご使用頂けます。

無断変速

本体二重絶縁構造

パワフル800Wモーター搭載

LEDライト搭載

替カーボンブラシ

EA813HH-6

オートモード機能搭載で、50%振動軽減。
(※無負荷時、通常モード(ダイヤル5)との比較)

ストローク数を一定に保つ「定速度制御」で切断中のストローク変化が少なくスムーズな切断が可能です。

工具を使わずにブレードの着脱が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.