

品番：EA854BM-2

品名：DC36.0V 無段変速ジグソー(充電式)



販売価格	84,500円(税抜)／92,950円(税込)		
カタログ価格	84,500円(税抜)／92,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CJ36DA(XP)
切断能力	木材:135mm 軟鋼:10mm ステンレス:3.2mm	電源	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 工具本体により自動で切り替わります。
モーター	直流ブラシレスモーター	ストローク数	通常モード:800～3,500spm オートモード:1,400spm
ストローク長	26mm	最小切断半径	25mm
充電時間	約25分	サイズ	81(W)×277(D)×206(H)mm
重量	2.7kg(電池含む)	LEDライト	白色LED
傾斜切断角度	左右 0～45°	付属品	バッテリー、急速充電器(冷却機能付)、木工用ブレード、六角棒スパナ(4mm)、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー
Tシャンク			
低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすいオートモード機能			
用途に応じて2つのモード(通常・オート)を選択可能			
ストローク数を一定に保つ定速度制御			

工具を使わずにブレードの着脱ができます。
オンロックスイッチ搭載
4段切替オービタル機構
無段変速機能
ブロウ機構
LEDライト
集じん機接続可能(ダストコレクタ・アダプタ別売)

代替品

	品番 EA854BM-6A コメント DC18V仕様、バッテリーは共通です
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.