

品番：EA854BS-14

品名：DC10.8V ジグソー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,800円(税抜) / 25,080円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,800円(税抜) / 25,080円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 08:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0823ページ                      |      |   |



ブレードの交換に工具不要

#### 仕様

|        |                         |        |                                  |
|--------|-------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー   | ボッシュ                    | 型番     | GST10.8V-LIH                     |
| バッテリー  | 10.8V(リチウムイオン3.0Ah)(別売) | 充電時間   | 約15分(空→75%ターボ充電)<br>約30分(空→フル充電) |
| ストローク数 | 1500~2800spm            | ストローク長 | 18mm                             |
| 傾斜切断角度 | 左右0~45°                 | サイズ    | 239×171(H)mm                     |
| 重量     | 1.5kg                   | 能力     | 木材:70mm<br>アルミニウム:3mm<br>軟鋼板:3mm |

本体のみ(バッテリー・充電器別売)

Tシャンク

LEDライト、ブレーキ付電子無段変速、オービタル機構付

バッテリーを守るECP機能搭載

バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

