

品番 : EA854BS-14

品名 : DC10.8V ジグソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,800円(税抜)／25,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,800円(税抜)／25,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 01:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0823ページ | | |



プレードの交換に工具不要

仕様

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GST10.8V-LIH |
| 本体のみ(バッテリー・充電器別売) | | | |
| Tシャンク | | | |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電) |
| ストローク数 | 1500～2800spm | ストローク長 | 18mm |
| 傾斜切断角度 | 左右0～45° | | |

LEDライト、ブレーキ付電子無段变速、オービタル機構付

バッテリーを守るECP機能搭載

| | | | |
|-----|----------------------------------|----|-------|
| サイズ | 239×171(H)mm | 重量 | 1.5kg |
| 能力 | 木材:70mm アルミニウム:3mm 軟鋼板:3mm | | |

バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.