品番: EA854BS-14

品名: DC10.8V ジグソー(充電式)



販売価格	19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)				
カタログ価格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 11:20現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0839ページ				



ブレードの交換に工具不要

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GST10.8V-LIH			
本体のみ(バッテリー・充電器別売)						
Tシャンク						
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)			
ストローク数	1500~2800spm	ストローク長	18mm			
傾斜切断角度	左右0~45°					
LEDライト、ブレーキ付電子無段変速、オービタル機構付						
バッテリーを守るECP機能搭載						
サイズ	239×171(H)mm	重量	1.5kg			
能力	木材:70mm アルミニウム:3mm 軟鋼板:3mm					
バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.