

品番：EA854BS-2B

品名：AC100V/720W [無段変速]ジグソー



販売価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
カタログ価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/11 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0850ページ		



精密な弓型ハンドルジグソーにより、難度の高い作業にも対応可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GST160BCE
Tシャンク			
電源	AC100V	消費電力	720W
ストローク数	800~3000spm	ストローク長	26mm
傾斜切断角度	左右0~45°	サイズ	231(W)×218(D)×80(H)mm
重量	2.3kg	コード長	2.5m
切断能力	木材:160mm 軟鋼板:10mm アルミニウム:20mm ステンレス:5mm	付属品	バリ止めガイド 透明防じんカバー メタルベースブレード 吸じんアダプター キャリングケース
材質	ポリアミド樹脂		



二重絶縁

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。

低振動設計で疲れにくいです。

電子無段変速機構です。

デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。

フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.