

品番：EA854DA-1

品名：DC18V ジグソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 14:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0852ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|--|
| メーカー | BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDCJS18B |
| 仕様 | 本体のみ | 能力 | 木材:55mm 軟鋼:8mm アルミ:20mm |
| バッテリー | 18V(バッテリー別売:EA813W-6) | 充電時間 | 約40分(EA813W-6使用時) |
| ストローク数 | 0~2,500spm | ストローク長 | 19mm |
| 傾斜切断角度 | 最大左右45° | サイズ | 80×265×215(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | 付属品 | 木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ |

無段変速、オービタル機構

オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。

ブレードはワンタッチで交換できます。

切断角度調節も容易にできます。

※バッテリー、充電器は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.