

品番：EA854LB-33

品名：92.2mmx24T 湾曲ジグソーブレード(5枚入)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 17:12現在)		
商品入数	5	販売単位	PACK
カタログページ	0962ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	1991602
用途	鉄・ステンレス等の切断に	対応被削材	鉄・ステンレス・金属切断用(3.2mm厚以下)
全長	92.2mm	幅	9.5mm
厚さ	0.9mm	山数	24山
入数	5枚	シャンクタイプ	Tシャンク
タイプ	B324	材質	マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル
重量	5g		

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。

パワーブラストブレードを採用しタンク(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.