

品番：EA854LG-84

品名：100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属5枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 02:55現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0962ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | T-227D |
| 全長(mm) | 100 | 山数 | 8 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 5枚 |
| 用途 | 軟鋼板3.0~15mm、アルミ~30mm、プラスチック~30mm、FRP~20mm | 刃厚(mm) | 1.0 |
| 有効長(mm) | 74 | 材質 | ハイス |
| 切断タイプ | 曲線切断 | | |
| 金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鍮・亜鉛等) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.