



品番：EA854PR-10

品名：AC100V/100W 卓上バンドソー



販売価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
カタログ価格	64,800円(税抜) / 71,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/31 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計なバンドソー

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28170
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	100W	定格使用時間	30分
鋸刃周速	130~200m/分	鋸刃サイズ(周長)	1060mm (幅3~6mm)
テーブル寸法	200×200mm (右45°まで傾斜可)	本体サイズ	395(W)×280(D)×480(H)mm
重量	5.5kg	材質	ボディ:アルミダイカスト 前カバー:ナイロン樹脂
付属品	鋸刃 (14山/幅5mm×周長 1060mm・1本) L型レンチ 本体固定用ねじ(5本) 角度切りガイド 集塵アダプター		

角材・厚板の切断作業に最適

厚さ80mmの木材まで切断できる小型バンドソー

無段電子コントロール付き

※別売の帯鋸刃交換で金属(EA854PR-21)、樹脂(EA854PR-23)の切断も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.