

品番 : EA854X-11A

品名 : DC18.0V [充電式] ニブラー



販売価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CN18DSL(NN)
仕様	本体のみ	能力	軟鋼板、非鉄金属板:1.6mm、 ステンレス板:1.2mm
バッテリー	14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応	ストローク数	2,500spm
最小切断半径	40mm	サイズ	295(W)×196(H)mm
重量	2.1kg	振動3軸合成値	8.8m/s ²
付属品	六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、 (2.5mm)M5止めねじ用	替カーボンブラシ	EA813HH-9

バッテリー・充電器は別売です。

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える

同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了

ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載

電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます。

エンジン発電機対応

低温充電対応(-10℃まで)

USB端子付(5V・2A)

代替品

	<p>品番 EA854X-10</p> <p>コメント コードレスではありません。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.