

品番：EA854XK-1

品名：DC10.8V シャー(充電式)



販売価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ		



極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSC10.8V-LIN2
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)	最大切断能力	軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm
刃長	12mm	ストローク数	3600回/分
サイズ	256×131mm	重量	1.4kg(バッテリー含)
付属品	バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース		

4方向を全て使用する出来長寿命ブレード

シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮

厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応

極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。

代替品

品番	EA854XH-1A
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.