品番: EA854YA-10

品名: AC100V/90W 卓上バンドソー



販売価格	<b>64,200円</b> (税抜)/70,620円(税込)				
カタログ価 格	64,200円(税抜)/70,620円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/18 12:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0860ページ				



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	TBS-50
電源	AC100V	電流	1A
消費電力	90W	加工能力(厚み)	軟材:80mm 硬材:50mm アルミ:20mm 鉄:10mm 真鍮・銅:15mm プラスチック:30mm
鋸刃サイズ(周長)	1,060mm	帯鋸刃周速数	2.1~3.3m/s
テーブル傾斜角	0~45°(右)	テーブル寸法	200×200mm
サイズ	395×285×490(H)mm	コード長	1.7m
重量	6.0kg	用途	木材、アルミの直線、曲線切りに
付属品	鋸刃:幅5mm×14山、角切りガイド、L型レンチ(大5・中2.5・小2mm:各1本)、集塵ダクト用ゴムパイプ(36mm)		

## 無段変速

集じん機取付可能

回転数が調節できる回転数調整ダイヤル付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.