

品番 : EA854YA-10

品名 : AC100V/ 90W 卓上バンドソー




販売価格	64,200円(税抜) / 70,620円(税込)		
カタログ価格	64,200円(税抜) / 70,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/31 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	TBS-50
電源	AC100V	電流	1A
消費電力	90W	加工能力(厚み)	軟材:80mm 硬材:50mm アルミ:20mm 鉄:10mm 真鍮・銅:15mm プラスチック:30mm
鋸刃サイズ(周長)	1,060mm	帯鋸刃周速数	2.1~3.3m/s
テーブル傾斜角	0~45°(右)	テーブル寸法	200×200mm
サイズ	395×285×490(H)mm	コード長	1.7m
重量	6.0kg	用途	木材、アルミの直線、曲線切りに
付属品	鋸刃:幅5mm×14山、角切りガイド、L型レンチ(大5・中2.5・小2mm:各1本)、集塵ダクト用ゴムパイプ(36mm)		
無段変速			
集じん機取付可能			
回転数が調節できる回転数調整ダイヤル付			

代替品

	<p>品番 EA854PR-10</p> <p>コメント 他メーカー品</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.