

品番：EA854YG

品名：AC100V/70W 万能糸鋸



販売価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0862ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	MOTO-SAW
電源	AC100V・70W	能力	木材:19mm バルサ材:38mm 軟鋼板:0.8mm
ストローク数	1,100~1,800spm	ストローク長	8mm
フトコロサイズ	250mm	サイズ	380×205×390(H)mm
コード長	2m	重量	1.1kg
付属品	木材・樹脂兼用横向き刃(15山)×1本 木材・樹脂兼用刃(15山)×4本 木工仕上刃(18.5山)×4本 金属切断刃(25山)×1本 吸じんホース用アダプター		

卓上型、手持ち型の2WAY仕様

無段変速スイッチ搭載

吸じん機構付き

刃の交換は、レバーを使ってカンタンに。刃の張り具合を最適に自動調整します。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.