

品番 : EA854ZA-5

品名 : 150mmx 18T 硬質用糸鋸刃(12本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,510円(税抜) / 1,661円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,510円(税抜) / 1,661円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 15:52現在) | | |
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0842ページ | | |



| 糸鋸刃 | | |
|-----------|--------------|----|
| 型番 | 能力 | 山数 |
| EA854ZA-1 | 50(1.0~30mm) | 18 |
| EA854ZA-2 | 50(1.0~30mm) | 13 |
| EA854ZA-3 | 50(1.0~30mm) | 24 |
| EA854ZA-4 | 50(1.0~30mm) | 18 |
| EA854ZA-5 | 50(1.0~30mm) | 18 |

※全長=150mm(刃長80mm) (12本装)

| | | | |
|-----------------|---------------|----|-----------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6640851 |
| 全長 | 150mm | 刃長 | 80mm |
| 能力 | 硬質木材:1.0~30mm | 山数 | 18 |
| 入数 | 12本入り | 刃幅 | 0.7~0.8mm |
| 旧EA854ZB、ZC用糸鋸刃 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.