

品番 : EA854ZC

品名 : AC100V/200W 糸鋸盤



販売価格	77,500円(税抜) / 85,250円(税込)		
カタログ価格	77,500円(税抜) / 85,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	TF-5400
電源	AC100V	消費電力	200W
切断能力	木材:50mm、軟鋼板:3mm、真鍮: 4mm	ストローク数	50Hz:950、60Hz:1100rpm
ストローク量	15mm	テーブルサイズ	248×248mm
テーブル傾斜	0~20°	フトコロサイズ	400mm
コード長	2.5m	サイズ	590×248×490(H)mm
重量	17kg	糸鋸刃	150mm
付属品	木工金属兼用刃×12本、六角レンチ (3mm・5mm各1本)		
集じんタイプ(集じん機:EA899RS)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.