品番: EA854ZJ-21

品名: DC18V ジグソー(充電式)



販売価格	<b>22,700円</b> (税抜)/ 24,970円(税込)				
カタログ価 格	22,700円(税抜)/24,970円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/12 20:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0878ページ				





































カタログ訂正

25/08/25 仕様:(誤)替充電池→(正)充電器(No.56 9046)

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JJS181		
仕様	バッテリー・充電器付	能力	木材:45mm		
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	60分		
ストローク数	0~2400rpm	ストローク長	19mm		
傾斜切断角度	左右0~45°(15度刻み)	サイズ	217×81×213(H)mm		
重量	1.9kg(充電池含)	付属品	バッテリー、充電器、木工用ブレード		
連続使用時間	約34分(無負荷)	材質	ABS樹脂		
使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)	充電器	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A		
用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。					

手元を照らすLEDライトが付いてます。

ワンタッチでブレードの交換ができます。

3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。

充電式でどこでも使えるジグソーです。

ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。

無段変速、安全スイッチ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.