

品番：EA854ZJ-21

品名：DC18V ジグソー(充電式)



販売価格	22,100円(税抜) / 24,310円(税込)		
カタログ価格	22,100円(税抜) / 24,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JJS181
仕様	バッテリー・充電器付	能力	木材:45mm
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	60分
ストローク数	0~2400rpm	ストローク長	19mm
傾斜切断角度	左右0~45°(15度刻み)	サイズ	217×81×213(H)mm
重量	1.9kg(充電電池含)	付属品	バッテリー、充電器、木工用ブレード
連続使用時間	約34分(無負荷)	材質	ABS樹脂
使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)	充電器	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A

用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。

手元を照らすLEDライトが付いています。

ワンタッチでブレードの交換ができます。

3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。

充電式でどこでも使えるジグソーです。

ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。

無段変速、安全スイッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.