

品番：EA857AB-3

品名：300mm x 14T 湾曲レシフ° ローフレード° (5本)



販売価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
カタログ価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/13 08:00現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	0964ページ		



品番	EA857AB-3
品名	300mm x 14T 湾曲レシフ° ローフレード° (5本)
メーカー	HiKOKI
型番	0032-3581
全長	300mm
山数	14
用途	極厚物: ステンレス管(〜3mm厚)・軟鋼管(2.5〜6mm厚)・非鉄金属・合成樹脂材など
刃厚	1.3mm
特長	湾曲+刃先材質「バイメタル」効果で作業効率大幅アップ

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	0032-3581
全長	300mm	山数	14
用途	極厚物: ステンレス管(〜3mm厚)・軟鋼管(2.5〜6mm厚)・非鉄金属・合成樹脂材など	入数	5枚
刃厚	1.3mm	特長	湾曲+刃先材質「バイメタル」効果で作業効率大幅アップ
EA857DB-2、EA857DCシリーズ、EA857DHシリーズ用			
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードをアップします。			
ステンレス切断に最適です。			
※バイメタルブレード: 折れにくく焼きつかない長寿命ブレード			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.