

品番 : EA857DC-1A

品名 : AC100V/1430W セーバーソー(無段変速)



販売価格	49,700円(税抜) / 54,670円(税込)		
カタログ価格	49,700円(税抜) / 54,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/14 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		

#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CR13VBY2
電源	AC100V	消費電力	1430W
電流	15A	最大切断能力	鋼管・塩ビパイプ: φ130mm 木材: 厚さ120mm 軟鋼材: 厚さ19mm
ストローク数	0~3000spm	ストローク長	32mm
コード長	2心 2.5m	本体サイズ	465×103×167(H)mm
重量	4.5Kg		
二重絶縁、無段変速機構			
付属品	湾曲ブレード、プラスチック収納ケース	替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-7 ストップカーボン: EA813HH-17
特長	・湾曲形状が材料にフィットし、切断スピードが速い。 ・カウンターウェイト機構採用 ・低振動システムUVP搭載 ・独自の軸受け構造採用により、耐久性が向上 ・ブレード着脱時ツールレス、レバー		

操作のみで可能

- ・ベース位置調整ツールレス機構
- ・ブレード逆付け可能
- ・スイングカット機構採用。チェンジレバーの切替で、ストレート切断とスイング切断が選べます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.