

品番 : EA857DH-11A

品名 : DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)



販売価格	92,700円(税抜)／101,970円(税込)		
カタログ価格	92,700円(税抜)／101,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



低振動システム搭載で作業時の振動を低減します

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CR36DA(XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	能力	木材:120mm、軟鋼パイプ:130mm、 塩ビパイプ:130mm、軟鋼板:19mm
電源	36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah) 両対応工具本体により自動で切り替え ります。	充電時間	約25分(BSL36A18使用時)
ストローク数	低速:0~1,700spm 中速:0~2,000spm 高速:0~2,500spm 最高速:0~3,000spm	ストローク長	32mm
サイズ	457×101×251(H)mm	重量	4.5kg
付属品	バッテリー×1個、充電器、ステンレス管 用湾曲ブレード×1枚(14山)、樹脂 ケース、電池カバー		

ブラシレスモーター搭載

オービタル機構付きで食い込み向上。

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。

筒形ハウジングを採用し、堅牢性・耐久性を向上しました。
解体作業現場など過酷な環境での作業に適しています。

無段変速、多段変速、オービタル機構、LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

ツールレスブレード着脱機構
ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。

ツールレスベース調整機構
大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。

便利な回転大形フック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.