

品番：EA857DH-4C

品名：DC14.4V セーバーソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 77,300円(税抜) / 85,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 77,300円(税抜) / 85,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/20 23:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0835ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--|----------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CR14DBL(LYPK) |
| 電源 | 14.4Vリチウムイオン6.0Ah | 充電時間 | 約30分 |
| 能力 | 軟鋼パイプ:外径130mm 塩ビパイプ:外径130mm 木材:厚さ120mm 軟鋼板:厚さ19mm | ストローク数 | 低速:0~1600rpm 中速:0~2300rpm 高速:0~2500rpm |
| ストローク長 | 32mm | サイズ | 435(W)×230(D)×83(H)mm |
| 重量 | 3.3kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 充電器(冷却機能付) ステンレス管用湾曲ブレード 電池カバー 樹脂ケース |
| 替バッテリー | EA813HE-16 | 替カーボンブラシ | EA813HH-11 |
| ブラシレスモーターで安定した切断が可能 | | | |
| 便利な回転大形フック付 | | | |
| 高輝度LEDライト付 | | | |
| モード切替スイッチ、無段変速付 | | | |
| 電池残量表示付(本体) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.