

品番 : EA857DH-6

品名 : DC10.8V セーバーソー(充電式)



販売価格	29,400円(税抜)／32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜)／32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CR12DA(LS)
仕様	樹脂ケースセット	能力	軟鋼パイプ:50mm 木材:50mm 軟鋼板:12mm
バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約60分	ストローク数	0~3,200spm
ストローク長	13mm	サイズ	335(W)×74(D)×158(H)mm
重量	1.5kg(電池含)	モーター	直流モーター
付属品	バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー		

手のこ感覺で、ささっと使える。

全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。

スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。  
さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。

ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。  
ブレード有効長をツールレスで調整できます。

無段変速、LEDライト付

ブレード着脱、ベース調整ツールレス

電池残量表示付(バッテリー)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.