

品番 : EA857DM-1A

品名 : DC14.4V マルチツール(充電式)



販売価格	66,700円(税抜)／73,370円(税込)		
カタログ価格	66,700円(税抜)／73,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CV14DBL(LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約35分	モーター	直流モーター
振動数	通常モード(ダイヤル1~5): 6000~20000回/分 オートモード(ダイヤルA): 15000⇒20000回/分	振動角度	3.2°
サイズ	307(L)×81(D)×103(H)mm (バッテリー装着時)	重量	1.9kg(バッテリー装着時)
振動3軸合成値	研磨時:6.1m/s ² 切断時:11.1m/s ²	付属品	<ul style="list-style-type: none">・バッテリー×1・急速充電器(冷却機能付)・取替用パッド・サンドペーパー(#60・#120・#240) 各2枚・ブレード・アクセサリーケース・樹脂ケース・電池カバー
替バッテリー	EA813HE-16		
高効率ブラシレスモーター採用			
先端工具付け替えで多用途使用が可能			

LEDライト付、バッテリー残量表示

工具不要で素早く、簡単に先端の交換が可能です。

先端ツールはEA857DR-21～-37をご使用下さい。

代替品

	品番 EA857DM-4A
	コメント 変更点:振動角度/バッテリー/充電器

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.