

品番：EA857DM-4

品名：DC18V マルチツール(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 78,600円(税抜) / 86,460円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 78,600円(税抜) / 86,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/20 22:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0834ページ                      |      |   |



仕様

|         |   |            |   |
|---------|---|------------|---|
| メーカー    | HIKOKI  | 型番         | CV18DA(XPZ)   |
| 用途      | 各種材料の切断、ポケット加工<br>コーキング・タイル等の剥離<br>木材等の研磨   | 仕様         | 標準セット   |
| 振動角度    | 3.6°  | 振動数        | 6000~20000rpm(ダイヤル1~6)  |
| バッテリー   | リチウムイオン(18V/5.0Ah)  | 充電器        | AC100V  |
| 充電時間    | 実用充電:約19分<br>フル充電:約25分  | サイズ        | 341(L)×87(D)×122(H)mm<br>(バッテリー装着時)                                 |
| 重量      | 1.9kg(バッテリー装着時)   | モーター       | 直流ブラシレスモーター   |
| 振動3軸合成値 | 研磨時:2.1m/s2<br>切断時:3.5m/s2  | 一充電当たりの作業量 | 材料:t12コンパネ、ブレード:<br>MSD32PBC、荷重:22N、5.0Ah(マ<br>ルチボルト)<br>約370カット    |
| 付属品     | ・バッテリー×1個、急速充電器<br>・サンドペーパー用パッド<br>・サンドペーパー(#60・#120・#240)<br>各2枚<br>・ブレード(木・鉄兼用刃)<br>・アクセサリケース<br>・樹脂ケース、電池カバー | 使用可能蓄電池    | マルチボルト蓄電池(残量表示付)・リ<br>チウムイオン電池18V(BSL18XXシ<br>リーズ)・14V(BSL14XXシリーズ) |

機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁する防振構造で、さらなる低振動を実現。

レバー操作が軽くなり、簡単にブレード交換が可能

小形ブラシレスモーター採用で、軽量化を実現。  
ハンドルも細くなり、握りやすくなりました。

振動数は調整ダイヤルで、6,000～20,000rpmの範囲で無段階に設定できます。

ブレードの振り角を3.6°に拡大する事で高速切断を実現し、切断スピードが2倍以上向上しました。

無段変速、LEDライト付、電子制御、集じん機取付可能

#### 代替品



**品番** EA857DM-4A

**コメント** 付属品が無くなりました

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.