

品番：EA857DP-11

品名：DC10.8V マルチツール(充電式)



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0818ページ		



高効率のECモーターでパワーアップ

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF10.8V-28
用途	木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに	仕様	樹脂ケースセット
適合ブレード	STARLOCK	バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	100V(50/60Hz)	充電時間	約35分(70%充電) 約45分(フル充電)
振り子振動数	5000~20000rpm	振り子角度	2.8°
サイズ	287×84mm	重量	1kg
付属品	バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ		

マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です

軽量、コンパクトデザイン

高効率のECモーターでパワーアップ

電子無段変速

ECP機能(Electronic Cell Protection):過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります

先端ツールはEA857DR-21～EA857DR-37をご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.