

品番 : EA857DP-13

品名 : DC18.0V マルチツール(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 62,600円(税抜)／68,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 62,600円(税抜)／68,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/14 21:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム

仕様

| | | | |
|-------|---|---------|---------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GMF18V-28 |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 振り子振動数 | 8000～20000rpm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電器 | 100V(50/60Hz) |
| 充電時間 | 約35分(80%充電) 約55分(フル充電) | 振り子振動角度 | 2.8° |
| サイズ | 312×85mm | 重量 | 1.6kg |
| 付属品 | バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット(5枚)、ラバーパット、キャリングケース | | |

ダイヤル式電子無段変速、LEDライト付

コンスタントスピード:負荷が加わってもスピードを維持、作業効率がアップします。

高効率のECモーター搭載

ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム

先端ツールはEA857DR-21～EA857DR-37をご使用ください。

代替品



品番 EA857DP-11

コメント 10.8V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.