

品番：EA857DP-15

品名：DC18.0V マルチツール(充電式)



販売価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF18V-40H
用途	木材のポケット切断・切削・研磨、プラスチックや金属の切断などに	バッテリー	DC18V(別売) ※その他関連「オプション」をご確認ください。
振り子振動数	10,000~20,000rpm	振り子角度	4.0°(左右2.0°)
振動三軸合成値	研磨:8.0m/s ² 切断:5.0m/s ²	サイズ	97(W)×278(D)×89(H)mm
重量	1.2kg(バッテリー含まず)	付属品	ブレード×1個

ブラシレスモーター

重作業にも対応できるスターロックマックスシステムをコードレスマルチツール

ダイヤル式電子無段変速

ハイパワー モーターに加え、4°の振り子振動角度により、これまでにない切断スピードを体感できます。

低振動設計(メーカー従来品比振動50%軽減)と150mmの超スリムグリップを採用し、スムーズに作業でき、疲労も軽減します。

再始動安全機構、アダプティブスピードコントロール、ストップコントロール等により、安全に効率良く作業できます。

作業箇所を照らすLEDスポットライトも装備しています。

バッテリー(別売)が90°の位置にあるため、面一切断時にバッテリーが作業を妨げなく、快適に操作できます。

ブレードを1秒で取付・取り外しのできるスナップインシステムを備えています。

※使用可能なバッテリーと充電器はその他関連「オプション」をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.